

VU12LN

Coffret de dist.,Volta,UPV,1x12M,IP30,Version Belgique

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Montage sur Montage encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Équipement

Nombre de rails 1

Nombre de rangées 1

Nombre de travée de large 1

Avec fermeture Non

Dispose d'un bornier neutre Non

Borne de mise à la terre Oui

Dispose d'une plaque de montage Oui

Capacité

Nombre de modules 12

Nombre de 1/2 modules par rail 24

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 356 mm

Largeur 348 mm

Profondeur 98 mm

Hauteur d'encastrement 340 mm

Largeur d'encastrement 314,50 mm

Profondeur de montage 89 mm

Largeur en modules 12

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire 1

Nombre de serrures 0

Porte transparente Non

Connectivité

Type de montage

Fixation par vis

Matières

Matière	PVC
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
Test au fil incandescent	650 °C