



VZ040M

**presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique**

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	51 mm
Largeur de la clé en mm	46 mm
Longueur de filetage	10 mm

##### Raccordement

Plage de serrage	19 - 28 mm
------------------	------------

##### Matières

Matière	Polyamide (PA), Thermoplastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Non traité

##### Sécurité

Résistant aux chocs	Oui
Indice de protection IP	IP65

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 100 °C
------------------------	--------------

##### Équipement

Taille du filetage métrique	0 - 40
Avec protection contre la flexion	Oui
Avec contre-écrou	Oui
Utilisation sûre en atmosphère explosive	Non
filetage à pas de vis	1,50