



VZ040M

presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------|
| Hauteur | 51 mm |
| Largeur de la clé en mm | 46 mm |
| Longueur de filetage | 10 mm |

Raccordement

| | |
|------------------|------------|
| Plage de serrage | 19 - 28 mm |
|------------------|------------|

Matières

| | |
|------------|---------------------------------|
| Matière | Polyamide (PA), Thermoplastique |
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement | Non traité |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistant aux chocs | Oui |
| Indice de protection IP | IP65 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|--------------|
| Température de service | -20 - 100 °C |
|------------------------|--------------|

Équipement

| | |
|--|--------|
| Taille du filetage métrique | 0 - 40 |
| Avec protection contre la flexion | Oui |
| Avec contre-écrou | Oui |
| Utilisation sûre en atmosphère explosive | Non |
| filetage à pas de vis | 1,50 |