



WJA000B

InterBP ateha associable

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Connectivité

Type de montage Montage à clipser

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 76 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Résistance aux chocs IK IK04

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Textes

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)

Type de commutation Déconnecteur