



WJA001B

### InterBP Va et Vient ateha associable

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

##### Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

##### Connectivité

Type de montage Montage à clipser

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Dimensions

Profondeur de montage 76 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP41

Résistance aux chocs IK IK04

##### Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

##### Textes

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)

Type de commutation Déconnecteur