



WJA001B

## InterBP Va et Vient ateha associable

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

#### Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

#### Connectivité

Type de montage Montage à clipser

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 76 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP41

Résistance aux chocs IK IK04

#### Textes

Type de commutation Déconnecteur

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)