



WJA003B

InterBP Va et Vient avec neutre ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Connectivité

Type de montage Montage à clipser

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 76 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Résistance aux chocs IK IK04

Textes

Type de commutation Déconnecteur

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)