



WJA040B

Double InterBP Va et Vient ateha associable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Bouton-poussoir simple

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

Connectivité

Type de montage Montage à clipser

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Profondeur de montage 75 mm

Profondeur des boîtes d'encastrément 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP31

Résistance aux chocs IK IK04

Textes

Type de commutation 2 voies

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)