



WNA001

Cubyko inter V&V LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 41,70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Textes

Type de commutation 2 voies

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)