



WNA001B

**Cubyko inter V&V LT associable blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré, En saillie

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matières**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

**Identification**

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Profondeur de montage 41,70 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Textes**

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)

Type de commutation 2 voies