



WNA002B

Cubyko inter V&V LT à voyant associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

Connectivité

Type de montage Clipsé

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrément 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07