



WNA002B

### Cubyko inter V&V LT à voyant associable blanc IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

##### Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrément 40 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07