



WNA003

Cubyko inter V&V LT témoin associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 63 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07