



WNA006

## V&V Cubyko porte-étiqu assoc. Gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande Bouton

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrément 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Textes

Type de commutation 2 voies

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)