



WNA033

Arrêt d'urgence 1/4 tour Cubyko associable Gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré, En saillie
-------------	------------------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polypropylène (PP)
Traitement	Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme avec enjoliveur
----------------------------	---------------------------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)
-----------	---