



WNA036

## Interrupteur à clé 3 positions Cubyko associable Gris

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

#### Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Architecture

Type d'organe de commande Clé

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)