



WNA040B

## cubyko Double inter VV associable blanc IP55

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

#### Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Textes

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)

Type de commutation 2 voies