



WNA041

### Cubyko double inter V&V LT lumineux associable gris IP55

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche double

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

##### Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

##### Connectivité

Type de montage Clipsé

##### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07