



WNA041B

Cubyko double inter V&V LT lumineux associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

Connectivité

Type de montage Clipsé

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Touche double