



WNA104

cubyko Prise 2P+T avec porte-étiquette associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou rotatif

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat, Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Connectivité

Type de connexion / prise Fiche

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Oui
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Impression	Sans inscription
Protection	Sans protection
Plastron, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko