



WNA104B

Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Type de connection / prise	Verrou rotatif
----------------------------	----------------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

Matières

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)
---------	--

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré, En saillie
-------------	------------------------------

Connectivité

Type de connection / prise	Fiche
----------------------------	-------

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
---	--------------------

Insert central incliné	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Oui
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Capacité	
Nombre de modules	2
Textes	
Impression	Avec inscription
Housse	Pour recouvrir les prises de courant
Protection	Sans protection
Plastron, porte	
Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Produit compatible avec	cubyko