



WNA104B

**Prise 2P+T Cubyko avec porte-étiquette associable Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Raccordement**

Type de connection / prise Verrou rotatif

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

**Matières**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polycarbonate (PC), Polypropylène (PP)

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré, En saillie

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation

Non

---

**Capacité**

Nombre de modules

2

---

**Textes**

Impression

Avec inscription

Housse

Pour recouvrir les prises de courant

Protection

Sans protection

---

**Plastron, porte**

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Produit compatible avec

cubyko