



WNA157

Obturbateur Cubyko associable Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connexion / prise Verrou rotatif

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 22,80 mm

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Sans protection de contact

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Capacité

Nombre de modules 2

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko