



WNA157B

Obturbateur Cubyko associable Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou rotatif
---------------------------	----------------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	75 mm
---------	-------

Largeur	75 mm
---------	-------

Profondeur	22,80 mm
------------	----------

Matières

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Code RAL	9010
----------	------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polypropylène (PP)
---------	--------------------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré, En saillie
-------------	------------------------------

Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Sans protection de contact
---	----------------------------

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection
Produit compatible avec	cubyko