



WNA160

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connection / prise Verrou rotatif

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP), Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Impression	Avec inscription
------------	------------------

Housse	Pour recouvrir les prises de courant
--------	--------------------------------------

Protection	Sans protection
------------	-----------------

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------