



WNA160

## Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

#### Raccordement

Type de connection / prise Verrou rotatif

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

#### Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

#### Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP), Thermoplastique

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Avec inscription
------------	------------------

---

Housse	Pour recouvrir les prises de courant
--------	--------------------------------------

---

Protection	Sans protection
------------	-----------------

**Plastron, porte**

---

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

---

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------