



WNA160B

**Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Raccordement**

Type de connexion / prise Verrou rotatif

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 81 mm

**Matières**

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP), Thermoplastique

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré, En saillie

**Connectivité**

Type de connexion / prise Fiche

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

---

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Avec inscription
------------	------------------

---

Housse	Pour recouvrir les prises de courant
--------	--------------------------------------

---

Protection	Sans protection
------------	-----------------

**Plastron, porte**

---

Type de couvercle	Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
-------------------	---

---

Produit compatible avec	cubyko
-------------------------	--------