



WNA160B

Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Raccordement

Type de connection / prise Verrou rotatif

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP55

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 81 mm

Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP), Thermoplastique

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Connectivité

Type de connection / prise Fiche

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Non

Capacité

Nombre de modules

1

Textes

Impression

Avec inscription

Housse

Pour recouvrir les prises de courant

Protection

Sans protection

Plastron, porte

Type de couvercle

Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Produit compatible avec

cubyko