



WNA300B



Inter Cubyko volet-roulant assoc. Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme avec enjoliveur

Connectivité

Type de montage Clipsé

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Raccordement

Type de contact 2 voies

Textes

Éclairage Sans éclairage (ne peut pas être éclairé)

Type de commutation Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés