



WNA301

BP Cubyko volet-roulant assoc. Gris

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Bouton-posimple

Matières

Couleur Gris

Finition de la surface Satiné

Matière Polypropylène (PP)

Traitement Laqué

Dimensions

Profondeur 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Textes

Impression Sans inscription

Produit compatible avec cubyko

Gammes compatibles Hager cubyko