



WXF001B50

## Interrupteur va&vient gallery 2 modules par 50

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

#### Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

#### Dimensions

Profondeur de montage 34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

#### Textes

Éclairage Affichage des fonctions en option via des LED d'état

Type de commutation 2 voies