



WXF008

Bipolaire gallery 2 modules 10A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage	Mécanisme
----------------------------	-----------

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP21
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Éclairage	Affichage des fonctions en option via des LED d'état
Type de commutation	2 pôles