



WXF010

Permutateur gallery 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé, Sans vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Éclairage Pour éclairage avec module à LED

Type de commutation Permutateur