



WXF010

Permutateur gallery 2 modules

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Identification

r Disposition d'assemblage Mécanisme

Connectivité

Type de montage Clipsé, Sans vis

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

Dimensions

Profondeur de montage 40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP21

Résistance aux chocs IK IK05

Textes

Type de commutation Permutateur

Éclairage Pour éclairage avec module à LED