



WXF122

Prise de courant gallery 2P+T double

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	73,80 mm
Largeur	144,80 mm

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage	Clipsé, Fixation par vis
-----------------	--------------------------

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

Textes

Impression

Sans inscription

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

gallery