



WXF122

## Prise de courant gallery 2P+T double

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	73,80 mm
Largeur	144,80 mm

#### Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé, Fixation par vis
-----------------	--------------------------

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Textes**

---

Impression

Sans inscription

---

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

---

Produit compatible avec

gallery