



WXF160B

## Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK05
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP21
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

#### Matières

Couleur	Blanc signalisation
---------	---------------------

Code RAL	9016
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	SCHUKO
---	--------

Insert central incliné	Non
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

Avec fermeture	Non
----------------	-----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery