



WXF160B

## Prise de courant Schuko gallery 2P+T pure

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP21

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

#### Matières

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	SCHUKO
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Capacité

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery