



WXF160R

**Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm

**Matières**

Couleur	Rouge
Code RAL	3020
Finition de la surface	Brillant
Matière	Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant	SCHUKO
Insert central incliné	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Non
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	6
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery

---