



WXF160R

Prise de courant Schuko gallery 2P+T rouge

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP21

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Connectivité

Type de montage Clipsé

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 6

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery
