



WXF160V

**Prise de courant Schuko gallery 2P+T vert**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK05

Indice de protection IP IP21

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

**Matières**

Couleur Vert

Code RAL 6024

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Équipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO

Insert central incliné Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 6

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Produit compatible avec	gallery

---