



WXF421N

## Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 43,50 mm

Largeur 67,50 mm

#### Matières

Couleur Noir intense

Code RAL 9005

Finition de la surface Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Capacité**

---

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

---

Produit compatible avec	Easybloc vide
-------------------------	---------------