



WXF422R

## Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	42,50 mm
---------	----------

Largeur	90 mm
---------	-------

#### Matières

Couleur	Rouge
---------	-------

Code RAL	3020
----------	------

Finition de la surface	Brillant
------------------------	----------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Installation, montage

Montage sur	Goulotte d'installation
-------------	-------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
---	--------------------

Insert central incliné	Oui
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

---

Nombre de modules	4
-------------------	---

**Textes**

---

Impression	Sans inscription
------------	------------------

---

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

---

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

---

Produit compatible avec	Easybloc vide, gallery
-------------------------	------------------------