



WXF422T

## Prise de courant double speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Connectivité

Type de montage Clipsé

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 90 mm

Nombre d'unités 2

#### Matières

Couleur Titane

Code RAL 9006

Finition de la surface Satiné

Matière Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

---

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

---

**Capacité**

Nombre de modules	4
-------------------	---

---

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Produit compatible avec	Easybloc vide, gallery
-------------------------	------------------------