



WXF423B50

## Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure par 50

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Profondeur de montage 45 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 135 mm

#### Matières

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

#### Connectivité

Type de montage Clipsé, Montage à clipser

#### Equipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

#### Accessoires

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

gallery