



WXF423E

Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 135 mm

Matières

Couleur Orange

Code RAL 2009

Finition de la surface Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Clipsé, Montage à clipser

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules	6
-------------------	---

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--

Produit compatible avec	gallery
-------------------------	---------