



WXF423N

## Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A night

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

#### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement	50 mm
--------------------------------------	-------

Hauteur	42,50 mm
---------	----------

Largeur	135 mm
---------	--------

#### Matières

Couleur	Noir intense
---------	--------------

Code RAL	9005
----------	------

Finition de la surface	Satiné
------------------------	--------

Matière	Polycarbonate (PC)
---------	--------------------

#### Installation, montage

Montage sur	Goulotte d'installation
-------------	-------------------------

#### Connectivité

Type de montage	Clipsé, Montage à clipser
-----------------	---------------------------

#### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant	Norme française NF
---	--------------------

Insert central incliné	Oui
------------------------	-----

Avec couvercle à charnière	Non
----------------------------	-----

Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
---	-----

Avec lampe de signalisation	Non
-----------------------------	-----

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules

6

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

Easybloc vide, gallery