



WXF433

**Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Sécurité**

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Hauteur 42,50 mm

Largeur 135 mm

Profondeur 45 mm

**Matières**

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition de la surface Mat

Matière Polycarbonate (PC)

**Installation, montage**

Montage sur Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Equipement**

Connecteur/type de fiche prise de courant Norme française NF

Insert central incliné Oui

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage

Non

---

**Capacité**

Nombre de modules

6

---

**Textes**

Impression

Sans inscription

Housse

Boîtier complet

Protection

Protection renforcée contre les contacts accidentels

Produit compatible avec

gallery