



XEV1R22T2

**Borne de charge VE witty 1x22kW 3P T2 IP55 IP RFID**

**Caractéristiques techniques**

**Puissance**

Puissance max. par point de chargement	22 kW
Puissance raccordée	11 - 22 kW

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Alimentation électrique**

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie	3
--	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

**Connectivité**

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

**Fonctions**

Avec gestion de charge	Oui
------------------------	-----

**Équipement**

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

**Dimensions**

Largeur	237 mm
Longueur	549 mm
Profondeur	173 mm

**Installation, montage**

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10