



XEV600C



Borne de charge VE witty park 2x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 IP

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	7,40 kW
Puissance raccordée	15 - 15 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phases pour l'alimentation d'énergie	1
--	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	2
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

Équipement

Nombre de prises domestiques	2
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2
---------------------------	--------

Dimensions

Hauteur	760 mm
Largeur	355 mm
Longueur	765 mm
Profondeur	202 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Résistance aux chocs IK	IK10